

Garant**Olovka za poliranje CaraFin Diamant, D10, tip: ZY0608****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 551941 ZY0608 |
| GTIN | 4062406114596 |
| Razred artikla | 51G |

Opis**Izvedba:**

Olovke za poliranje od elastičnog poliuretanskog materijala, na obodnoj površini obložene dijamantnom granulacijom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

Upotreba:

Radovi poliranja maksimalne fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-----------|
| Ø drške | 3 mm |
| Ø glave | 6 mm |
| preporučena brzina | 1 - 2 m/s |
| Duljina glave | 8 mm |
| Serija | CaraFin |
| Sredstvo za brušenje | Dijamant |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Stupanj finoće | Završno poliranje |
| Atribut imena proizvoda | D10 |
| Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |