

**Radionički stol s 4 ladice i 1 krilnim vratima, duljina ploče: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929510 1500
GTIN	4062406117771
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

- Radna ploča debljine 40 mm, otporna na istežanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana s UV lakom.
- Donji dio - vareni čelični lim.
- Ladice od čeličnog lima s lakohodnim kotačićima od delrina.
- Vrata od čeličnog lima s plastičnim kalupom, kutom otvaranja od 180° i šarkama za vrata za samozatvaranje.
- Centralna cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa.

Plasman:

Visina prednje strane ladica (lijeva): 180; 180; 180

Prednja visina ladica (desna): 180

Visina vrata (desno): 360

Dodatni pribor:

Odgovarajuća polica, pogledajte br. 929581.

Lakiranje:

Korpus RAL 7035 u svjetlosivoj boji, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakiranje, ladice i police pocinčane.**

Napomena:

Dodatne moguće fronte: svjetlosiva RAL 7035, signalno plava RAL 5005. Posebno lakiranje nije moguće.

Tehnički opis

Težina	92 kg
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Broj ladica	4
Korisna širina ladica	490 mm
Visina vrata (desno)	360 mm
Podgradnja dubina	630 mm
Radionički stol s mogućnosti središnjeg zaključavanja	da
Korisna dubina ladica	520 mm
Radna ploča dubina	700 mm
Radna ploča debljina	40 mm
Podgradnja širina	1200 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Visina	850 mm
Radionički stol u nizu	ne - preveliki prevjes ploče
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	700 kg
Debljina materijala	1,5 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	100 kg
Debljina pločica	40 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	90 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Izjednačavanje po visini	20 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Kučíšte brave 225-010-9 bez brave

914202