

**Radionički stol s 3 ladice i 1 krilnim vratima, duljina ploče: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929530 1500
GTIN	4062406117795
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

- Radna ploča debljine 40 mm, otporna na istežanje od multipleks bukovine i bezbojno lakirana s UV lakom.
- Donji dio - vareni čelični lim.
- Ladice od čeličnog lima s lakohodnim kotačićima od delrina.
- Vrata od čeličnog lima s plastičnim kalupom, kutom otvaranja od 180° i šarkama za vrata za samozatvaranje.
- Centralna cilindrične brave sa zatikom s po 2 ključa.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 180; 180; 180

Visina vrata (desno) mm: 540

**Dodatni pribor:**

Odgovarajuća polica, pogledajte br. 929581.

**Lakiranje:**

Korpus RAL 7035 u svjetlosivoj boji, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakiranje, ladice i police pocinčane.**

**Napomena:**

Dodatne moguće fronte: svjetlosiva RAL 7035, signalno plava RAL 5005. Posebno lakiranje nije moguće.

**Tehnički opis**

Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Radna ploča dubina	700 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Podgradnja dubina	630 mm
Radionički stol s mogućnosti središnjeg zaključavanja	da
Broj ladica	3
Podgradnja širina	1200 mm
Korisna dubina ladica	520 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	700 kg
Korisna širina ladica	490 mm
Radna ploča debljina	40 mm
Radionički stol u nizu	ne – preveliki prevjes ploče
Visina	850 mm
Težina	80 kg
Visina vrata (desno)	540 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	100 kg
Debljina pločica	40 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	90 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Izjednačavanje po visini	20 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Radionički stol

---

## Pribor

---

Kućište brave 225-010-9 bez brave

914202