

HOLEX**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: L1230****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540750 L1230
GTIN	4045197723727
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik obli konus** (KEL).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Opis oblika	Okrugli konus
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ukupna duljina	75 mm
Ø glave	12 mm
Oblik	L1230
Ø drške	6 mm
Duljina glave	30 mm
Serija	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		