



## Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: F1020



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	540750 F1020
GTIN	4045197723604
Razred artikla	52D

### Opis

#### Izvedba:

Drška Ø 6 mm.

**HOLEX**-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik obli luk** (RBF).

#### Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

### Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Oblik	F1020
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ukupna duljina	64 mm
Opis oblika	Luk
Ø glave	9,6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ø drške	6 mm
Duljina glave	19 mm
Serijski	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		