

Garant GRIDLINE

Radionički stol, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921051 1500
GTIN	4062406118013
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Tijelo s vratima i jednom umetnutom policom.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 625

Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 100, 125, 150, 250

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. **Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Kučište ladice, korisna visina	625 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Radna ploča duljina	1500 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Visina	950 mm
Seriya	Ready-to-go
Radna ploča dubina	750 mm
Broj ladica	4
Radna ploča debljina	50 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Podgradnja širina	1300 mm
Težina	143,5 kg
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Podgradnja dubina	700 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G

Vrsta proizvoda	Radionički stol
Pribor	
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 39	953833 39
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/1	950320 125/1
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Asortiman za radionicu broj alata 26	955081 26
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 20	952505 20
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 20X20	951885 20X20
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37	953828 37
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4	950320 150/4
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/2	950320 100/2
Garnitura kliješta broj alata 5	954305 5
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Garnitura odvijača broj alata 10	953521 10
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Asortiman za označavanje i piljenje broj alata 8	954895 8
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/3	950320 125/3
Asortiman za radionicu broj alata 22	955071 22
Garnitura turpija broj alata 6	952253 6

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/3	950320 100/3
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/4	950320 125/4
Garnitura kliješta broj alata 5	954295 5
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20	951910 20X20
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5	950320 150/5
Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna širina 1500 mm	951951 1500
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/1	950320 100/1
Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 32	953821 32
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/6	950320 125/6
Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20	951830 20X20
Set ulja za čišćenje i njegu tip 1	926403 1
Alat za demontažu tip 1	950070 1
Garnitura kliješta količina alata 5	954306 5
Garnitura odvijača količina alata 10	953522 10
Asortiman za radionicu količina alata 22	955072 22