

Garant GRIDLINE

Radionički stol, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921057 1500
GTIN	4062406118037
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Tijelo s vratima i jednom umetnutom policom.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 625

Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 100, 125, 150, 250

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Podgradnja dubina	700 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Težina	136,5 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Seriya	Ready-to-go
Korisna širina ladica u G	20
Broj ladica	4
Visina	950 mm
Podgradnja širina	1300 mm
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G

Vrsta proizvoda	Radionički stol
Pribor	
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/2	950320 100/2
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/1	950320 100/1
Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 32	953821 32
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4	950320 150/4
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/3	950320 100/3
Garnitura kliješta broj alata 5	954305 5
Alat za demontažu tip 1	950070 1
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37	953828 37
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5	950320 150/5
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/4	950320 125/4
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 39	953833 39
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20	951910 20X20
Asortiman za radionicu broj alata 22	955071 22
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/6	950320 125/6
Asortiman za radionicu broj alata 26	955081 26
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20	951830 20X20

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 20	952505 20
Asortiman za označavanje i piljenje broj alata 8	954895 8
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Garnitura kliješta broj alata 5	954295 5
Garnitura turpija broj alata 6	952253 6
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/3	950320 125/3
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 20X20	951885 20X20
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/1	950320 125/1
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Garnitura odvijača broj alata 10	953521 10
Garnitura kliješta količina alata 5	954306 5
Garnitura odvijača količina alata 10	953522 10
Asortiman za radionicu količina alata 22	955072 22