

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 16G, visina 950 mm, Ploča od bambusa, 12×20G, duljina ploče: 1500/6+5mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922171 1500/6+5
GTIN	4062406118174
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Radna ploča dubina	750 mm
Kućište ladice, korisna visina	800 mm

Radna ploča duljina	1500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna širina ladica u G	12
Kučište ladice, visina	900 mm
Visina	950 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Težina	177 kg
Kučište ladice, širina	400 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Seriya	vario
Korisna površina ladice u G	12×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Kučište ladice, dubina	650 mm
Broj ladica	11
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927500 250
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927500 200
Ladica Prednja visina ladice 300 mm	927500 300
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927500 125
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 900/5	927300 900/5
Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 1500 mm	926001 1500
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 900/6	927300 900/6