

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 16G, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, 12×20G, duljina ploče: 1500/6+7mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922164 1500/6+7
GTIN	4062406118143
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Kučište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20

Kućište ladice, visina	800 mm
Korisna širina ladica u G	12
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Broj ladica	13
Kućište ladice, korisna visina	700 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	183 kg
Radna ploča duljina	1500 mm
Kućište ladice, širina	400 mm
Seriya	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Visina	850 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927500 200
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 800/6	927300 800/6
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 800/7	927300 800/7
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1500 mm	926081 1500