

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 16G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 12×20G, duljina ploče: 1500/6+5mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna širina ladica	300 mm

Visina	950 mm
Težina	177 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Kućište ladice, visina	900 mm
Korisna širina ladica u G	12
Radna ploča duljina	1500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj ladica	11
Korisna površina ladice u G	12×20
Seriya	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Kućište ladice, širina	400 mm
Kućište ladice, korisna visina	800 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927500 125
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927500 250
Ladica Prednja visina ladice 300 mm	927500 300
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927500 200
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 900/5	927300 900/5
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1500 mm	926081 1500
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 900/6	927300 900/6