

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario na kotačićima, visine 850 mm, Ploča od bambusa, 20x20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta.

**Plasman:**

Visina fronte ladica mm: 125

**Dio isporuke:**

2 x podnožja s kotačima, korpus s ladicom, police, radna ploča.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

ComfortClose	ne
--------------	----

## List s podacima

Bez ostavljanja tragova	da
Korisna dubina ladica u G	20
Visina	850 mm
Broj ladica	1
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
mogućnost spuštanja	ne
Odbojnik	ne
Težina	62,1 kg
Serija	vario
Serija	vario
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Materijal kotača	Poliuretan
Kućište ladice, korisna visina	125 mm
Pomična ručica	ne
Korisna površina ladice u G	20×20
Materijal radne ploče	Bambus
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Kućište ladice, visina	200 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni

## List s podacima

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/3	950320 125/3
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/1	950320 125/1
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/6	950320 125/6
Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 700 mm	927140 700
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927805 125
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/4	950320 125/4