

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario na kotačićima, visine 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000/1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta.

Plasman:

Visina fronte ladica mm: 125

Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, korpus s ladicom, police, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna dubina ladica u G	20
---------------------------	----

List s podacima

Korisna dubina ladica	500 mm
Visina	850 mm
Pomična ručica	ne
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	67,1 kg
Kućište ladice, korisna visina	125 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Kućište ladice, visina	200 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Seriya	vario
Seriya	vario
Radna ploča duljina	1000 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča debljina	50 mm
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Materijal kotača	Poliuretan
Korisna širina ladica	500 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Materijal radne ploče	Bukva-Multiplex
Odbojnik	ne
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna širina ladica u G	20
ComfortClose	ne
mogućnost spuštanja	ne
Broj ladica	1

List s podacima

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927805 125
Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 700 mm	927140 700