

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario na kotačićima, visine 950 mm, Ploča od bambusa, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000/1**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Razred artikla	9GG

## Opis

### Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta.

### Plasman:

Visina fronte ladica mm: 125

### Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, korpus s ladicom, police, radna ploča.

### Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

## Tehnički opis

## List s podacima

Korisna širina ladica u G	20
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Broj ladica	1
Odbojnik	ne
Kućište ladice, visina	200 mm
Materijal kotača	Poliuretan
Materijal radne ploče	Bambus
Korisna dubina ladica u G	20
Seriya	vario
Seriya	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Visina	950 mm
Pomična ručica	ne
Bez ostavljanja tragova	da
ComfortClose	ne
Radna ploča dubina	750 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Radna ploča duljina	1000 mm
Težina	63,3 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Kućište ladice, korisna visina	125 mm
Radna ploča debljina	50 mm
mogućnost spuštanja	ne
Korisna površina ladice u G	20×20
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna širina ladica	500 mm

## List s podacima

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

## Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 700 mm	927140 700
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm	927805 125