

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario na kotačićima, visine 850 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923507 1000
GTIN	4062406118310
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača.

Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, 2 × para tankih ploča, police, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Pomična ručica	ne
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	40,3 kg

List s podacima

Serija	vario
Serija	vario
Materijal radne ploče	Eluplan, tamno
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Visina	850 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Odbojnik	ne
ComfortClose	ne
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Broj ladica	0
Materijal kotača	Poliuretan
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Radna ploča duljina	1000 mm
mogućnost spuštanja	ne
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna
Prikladno za duljinu ploče 700 mm

927140 700