

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario na kotačićima, visine 850 mm, Ploča od bambusa, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923501 1000
GTIN	4062406118297
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, 2 × para tankih ploča, police, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Radna ploča duljina	1000 mm
Pomična ručica	ne
Odbojnik	ne
Bez ostavljanja tragova	da

List s podacima

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Seriya	vario
Seriya	vario
Broj ladica	0
Ø fiksnog kotačića	125 mm
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Materijal kotača	Poliuretan
Težina	45,3 kg
mogućnost spuštanja	ne
ComfortClose	ne
Materijal radne ploče	Bambus
Visina	850 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna
Prikladno za duljinu ploče 700 mm

927140 700