

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario na kotačićima, visine 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000/1**



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 923517 1000/1 |
| GTIN           | 4062406118280 |
| Razred artikla | 9GG           |

## Opis

### Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta.

### Plasman:

Visina fronte ladica mm: 125

### Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, korpus s ladicom, police, radna ploča.

### Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

## Tehnički opis

## List s podacima

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Broj fiksiranih kotačića bez blokade  | 2              |
| Težina                                | 58,3 kg        |
| Kućište ladice, visina                | 200 mm         |
| Radna ploča duljina                   | 1000 mm        |
| Korisna površina ladice u G           | 20×20          |
| Bez ostavljanja tragova               | da             |
| Materijal radne ploče                 | Eluplan, tamno |
| Kućište ladice, korisna visina        | 125 mm         |
| Korisna širina ladica u G             | 20             |
| ComfortClose                          | ne             |
| Radna ploča dubina                    | 750 mm         |
| maksimalna nosivost vozne naprave     | 250 kg         |
| Visina                                | 950 mm         |
| Pomična ručica                        | ne             |
| Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2              |
| Ø upravljačkog kotačića               | 125 mm         |
| Materijal kotača                      | Poliuretlan    |
| Seriya                                | vario          |
| Seriya                                | vario          |
| Korisna dubina ladica                 | 500 mm         |
| Broj ladica                           | 1              |
| Radna ploča debljina                  | 50 mm          |
| Korisna širina ladica                 | 500 mm         |
| Ø fiksnog kotačića                    | 125 mm         |
| mogućnost spuštanja                   | ne             |
| Odbojnik                              | ne             |
| Kućište ladice, širina                | 600 mm         |
| Korisna dubina ladica u G             | 20             |
| Kućište ladice, dubina                | 650 mm         |

## List s podacima

|  |  |
|--|--|
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica                                    | Jednoručni   |
| Izvedba konstrukcije   | Konstrukcija od čeličnih cijevi                                |
| Debljina materijala  | 1 mm   |
| Radionički stol, visina  | 950 mm   |
| Nosivost ladice/izvlačne police  | 75 kg  |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg   |
| Debljina pločica   | 50 mm  |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)                            | 100 %  |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda  | 20x20G   |
| Vrsta proizvoda  | pokretni radni stol  |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip KO21   | 914227 KO21 |
| Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna<br>Prikladno za duljinu ploče 700 mm          | 927140 700  |
| Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica<br>jednom rukom Prednja visina ladice 125 mm | 927805 125  |