

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario na kotačićima, visine 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923514 1000
GTIN	4062406118334
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača.

Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, 2 × para tankih ploča, police, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Seriya	vario
Seriya	vario
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

List s podacima

Materijal radne ploče	Bukva-Multiplex
Bez ostavljanja tragova	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj ladica	0
Materijal kotača	Poliuretan
Odbojnik	ne
Visina	950 mm
ComfortClose	ne
Radna ploča dubina	750 mm
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Težina	51,5 kg
mogućnost spuštanja	ne
Pomična ručica	ne
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Radna ploča duljina	1000 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G

List s podacima

Vrsta proizvoda

pokretni radni stol

Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna
Prikladno za duljinu ploče 700 mm

927140 700