

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario na kotačićima, visine 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, dužina ploče mm / broj ladica: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923504 1000
GTIN	4062406118303
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s policama dubine 300mm. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 125mm, obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići sa kočnicom za kotač i glavu kotača.

Dio isporuke:

2 × podnožja s kotačima, 2 × para tankih ploča, police, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Pomična ručica	ne
maksimalna nosivost vozne naprave	250 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2

List s podacima

Serija	vario
Serija	vario
Težina	50,3 kg
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Visina	850 mm
ComfortClose	ne
mogućnost spuštanja	ne
Radna ploča debljina	50 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Radna ploča dubina	750 mm
Materijal kotača	Poliuretan
Radna ploča duljina	1000 mm
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Odbojnik	ne
Broj ladica	0
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna
Prikladno za duljinu ploče 700 mm

927140 700