

bimos

ESD radni stolac, PU pjena s klizačem, tip: ESD**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Aluminijsko postolje s 5 nogu (Ø 600 mm). S plinskom tlačnom oprugom, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. Mekano sjedalo s neklizajućom površinom, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka. Ergonomski naslon za leđa (visina 190mm) podupire ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, periva.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju tog dvoje.

Radni stolac, verzija s klizačima za radnu visinu od 720 – 1.000 mm.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Tehnički opis

Širina sjedala	340 mm
Vrsta podešavanja po visini	Ručica za postavljanje visine

List s podacima

Standard	DIN 68877
Boja materijala sjedala	crno
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Visina naslona	190 mm
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Podešavanje nagiba sjedala	ne
Materijal križnog postolja	Poliran aluminij
Dubina sjedala	300 mm
Izvedba križnog postolja	Klizač
Križno postolje Ø	580 mm
Materijal sjedala	PU-pjena
s naslonom	da
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	510 - 780 mm
Vrsta proizvoda	ESD pomoć za stajanje

Pribor

ESD podni klizač(1 set = 5 komada)	963190
------------------------------------	--------