


HOLEX**Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929650 1000
GTIN	4062406118624
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtnje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

Tehnički opis

prikladno za tipove	1000 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Dubina	25 mm
širina	920 mm
Visina	481 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

List s podacima

Atribut imena proizvoda	Visina 481 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka