


**Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 962 mm, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 929651 1000 |
| GTIN | 4062406118662 |
| Razred artikla | 92W |

Opis**Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtanje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| prikladno za tipove | 1000 mm |
| širina | 920 mm |
| Dubina | 25 mm |
| Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana |
| Visina | 962 mm |

List s podacima

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm |
| Atribut imena proizvoda | Visina 962 mm |
| Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |