


**HOLEX****Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929650 1500
GTIN	4062406118631
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtnje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

**Tehnički opis**

prikladno za tipove	1500 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Visina	481 mm
širina	1420 mm
Dubina	25 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

## List s podacima

Atribut imena proizvoda	Visina 481 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka