


**HOLEX****Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929650 2000
GTIN	4062406118648
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtnanje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

**Tehnički opis**

Dubina	25 mm
širina	1920 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Visina	481 mm
prikladno za tipove	2000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

## List s podacima

Atribut imena proizvoda	Visina 481 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenska