


**HOLEX****Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 962 mm, Prikladno za tipove: 1250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929651 1250
GTIN	4062406118693
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtanje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

**Tehnički opis**

Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
širina	1170 mm
Visina	962 mm
Dubina	25 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi

## List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Atribut imena proizvoda	Visina 962 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka