



Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: AS1020



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	540750 AS1020
GTIN	4045197723475
Razred artikla	52D

Opis

Izvedba:

Drška Ø 6 mm.

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.**

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ø glave	9,5 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Ukupna duljina	64 mm
Oblik	AS1020
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ø drške	6 mm
Duljina glave	19 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		