

**HOLEX****Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: F0618****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540750 F0618
GTIN	4045197723666
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**HOLEX**-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Ø glave	6 mm
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ukupna duljina	50 mm
Oblik	F0618
Opis oblika	Luk
Ø drške	6 mm
Duljina glave	18 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		