



## Pneumatska olovka za graviranje DynaPen®, Tip: 10850



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079708 10850
GTIN	616026108509
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Pneumatska olovka DynaPen veličine olovke s **kompletom pribora (stezna čahura 1/8 cola)**. Zahvaljujući pulsirajućem pogonskom gibanju (glavina 0,018 mm) pružaju se **mnoge mogućnosti primjene** kao primjerice graviranje, označavanje, jednostavno ukrašavanje i turpijanje, uklanjanje srha itd.

#### Dio isporuke:

Uključujući 1,4 m priključnog crijeva, 3 turpije, šiljak za graviranje i imbus ključ.

#### Napomena:

Odgovarajuće dijamentne mini turpije pronaći ćete pod br. 529420.

maksimalna potreba za zrakom: 28,2 l/min

Udarna frekvencija: 233 Hz

Priključni navoj: NPT

Priključak tlačnog zraka: 1/4 col

Težina: 0,26 kg

Radna buka: 79 dB(A)

### Tehnički opis

Težina	0,26 kg
Ø	23 mm
Oznaka proizvođača	10850
Udarna frekvencija	233 Hz

maksimalna potreba za zrakom	28,2 l/min
maksimalne vibracije prema EN	8 m/s <sup>2</sup>
Radna buka	79 dB(A)
Duljina	108 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Zatik za rezbarenje

## Pribor

Dijamantna mini turpija Jezgra D126 (srednja) Universal Tip 1	529420 1
Dijamantna mini turpija Jezgra D126 (srednja) Universal Tip 1K	529420 1K
Dijamantna mini turpija Jezgra D126 (srednja) Universal Tip 4	529420 4