



## Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 34cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659933 34
GTIN	4013288179012
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

**Ručica** – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Namještanje zakretnog momenta preko mikrometerske skale rukom (odn. od vel. 600 s ugrađenim pomoćnim alatom ili viljuškastim ključem SW17).

#### Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnički opis

maskimalan okretni moment	34 cNm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Prikaz	analogno

Težina	122 g
Očitavanje	cNm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1,5 cNm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Područje okretnog momenta	0,1 - 0,34 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 34 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prihvat nastavaka	D6,3
Prihvat nastavaka	F 6,3
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Protokoliranje podataka	ne
Mjerni postupak	Zakretni moment
Aktivacijska signalizacija	zvučno
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerna tehnika	mehanički
Kalibriranje	O1
Ukupna duljina L	142 mm
Oznaka proizvođača	7400
Vrsta proizvoda	Moment odvijač