

HOLEX**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: AS1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540750 AS1225
GTIN	4045197723482
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

HOLEX-roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika, kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.**

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Oblik	AS1225
Ukupna duljina	70 mm
Ø glave	12 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z7

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		