



## Momentni odvijač bez skale, maks. stezni moment: 34cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659934 34
GTIN	4013288179395
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

**Ručica** – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Namještanje okretnog momenta pomoću naprave za ispitivanje momenta (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog odvijača SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). **Tvornički su odvijači namješteni na vrijednost momenta koju se najčešće koristi.**

#### Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnički opis

Protokoliranje podataka	ne
Područje okretnog momenta	10 - 34 cNm
Težina	122 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje

Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
podešeni okretni moment	0,1 Nm
Ukupna duljina L	133 mm
Područje okretnog momenta	0,1 - 0,34 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Mjerna tehnika	mehaničko
Prihvat nastavaka	D6,3
Prihvat nastavaka	F 6,3
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
maskimalan okretni moment	34 cNm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Oznaka proizvođača	7400 pre-set, 89 mm
Vrsta proizvoda	Moment odvijač