



Momentni odvijač bez skale, ESD, maks. stezni moment: 34cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659954 34
GTIN	4013288179210
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Podešavanje okretnog momenta pomoću uređaja za provjeru okretnog momenta (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog utičnog ključa SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). **Odvijači su tvornički podešeni na vrijednost okretnog momenata koja se najčešće koristi.**

Drška alata od provodljive plastike, **ESD prikladna.**

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	34 cNm
Područje okretnog momenta	0,1 - 0,34 Nm
Protokoliranje podataka	ne
Očitavanje	cNm

Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	10 - 34 cNm
Mjerna tehnika	mehaničko
Težina	122 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	133 mm
podešeni okretni moment	0,1 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Prihvat nastavaka	D6,3
Prihvat nastavaka	F 6,3
Oznaka proizvođača	7400 ESD pre-set, 89 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač