

Garant GRIDLINE

**Ormar za sredstva za čišćenje s krilnim vratima od punog lima, širina mm /  
Model: 1000/P1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987001 1000/P1
GTIN	4062406118853
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Univerzalni ormar za pohranu sredstava za čišćenje, uređaja za čišćenje i odjeće. Montaža pocinčanih polica u raster od 25 mm.

Krilna vrata na unutrašnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. **Podnožje za niveliranje** s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Nosivost police 25 kg. Rupa na kućištu za odjeljivanje za **prihvat Easyfix kuka i držača** (iz skupine 95).

**Lakiranje:**

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **presvučena prahom.**

**Napomena:**

Ormar za sredstva za čišćenje po mjerama su kompatibilni s ormarima GridLine s dubinom 20G i moguće ih je kombinirati po želji.

Dodatni pribor poput polica i ladica može se pronaći u skupini 94.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 500 mm

Korisna visina: 1840 mm

Broj kukica: 1

Broj držača uređaja: 2

## Tehnički opis

Korisna visina	1840 mm
Fronte za ormar	krilnim vratima od punog lima
Broj držača uređaja	2
Broj kukica	1
širina	1000 mm
Model	P1
Visina	2000 mm
Težina	90 kg
Dubina	500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za sredstva za čišćenje

## Pribor

Pomična ručica za GridLine Tip GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------