

**Garant****Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom, veličina / ukupna duljina:  
2/25mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 675105 2/25   |
| GTIN           | 4062406118082 |
| Razred artikla | 61F           |

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim drščima br. 675000 – 675050.

S torzijskom zonom, **žilav i tvrd**. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

**Upotreba:**

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

**Standard:**

DIN ISO 1173.

**Materijal:**

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav**.

**Tehnički opis**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ukupna duljina                 | 25 mm               |
| Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3               |
| Veličina križnog proreza       | 2                   |
| Standard                       | DIN ISO 1173        |
| Profil progona                 | odvijač za Phillips |
| Kodiranje boje                 | da                  |
| Vrsta proizvoda                | Alat s bitovima     |

