

Garant**Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom, veličina / ukupna duljina:
2/25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	675115 2/25
GTIN	4062406118914
Razred artikla	61F

Opis**Izvedba:**

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim drščima br. 675000 – 675050.

S torzijskom zonom, **žilav i tvrd**. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav**.

Tehnički opis

Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
ukupna duljina	25 mm
Veličina križnog proreza	2
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

