

Garant GRIDLINE

Ekološki ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina mm / broj prihvatnih posuda: 1000/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Razred artikla	91U

Opis

Izvedba:

Vrata sa strane imaju proreze za ventilaciju, zatvaraju se pomičnom ručkom **s cilindričnom bravom**. Pocičana zavarena prihvatna posuda nepropusna za tekućine u skladu sa smjernicom **StawaR**. Nosivost 100 kg. Moguće podešavanje visine u rasterima od 25 mm. Volumen prihvatne posude iznosi 20 litara (20 mm ispod ruba posude).

Upotreba:

Sigurno i propisno skladištenje biljnih zaštitnih sredstava, otrovnih i opasnih kemikalija u radnim prostorijama.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Ormar nije prikladan za smještaj zapaljivih tekućina! Skladištenje prema WHG § 19. Posude prema ÜHP sukladno listi izvedbenih propisa prema StawaR (smjernici za posude od pocinčanog lima).

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 1000 mm
 širina: 1000 mm
 Dubina: 500 mm
 Korisna visina: 860 mm
 Broj prihvatnih posuda: 2
 Težina: 72 kg

Tehnički opis

Visina	1000 mm
Dubina	500 mm
širina	1000 mm
Težina	72 kg
Broj prihvatnih posuda	2
Korisna visina	860 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom i ventilacijskim prorezima
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ekološki prilagođen ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Prihvatna posuda širinu ormara / odjeljka 1000 mm	980096 1000