

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
Podložna pločica	259031 18
Vilica, vijak, opruga	259035 1
ISO kod držača	DCLNR/L 4040S19
Funkcionalna širina L ₄	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Veličina pločice	19 mm
Duljina glave L ₁	45 mm
Veličina drške	40 mm
Vijak za podlošku	259025 13
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu 10-dijelno tip 2	259026 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Podložna pločica tip 36	259031 36
Podložna pločica tip 18	259031 18
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500