

HOLEX**Malo roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: E0307****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546910 E0307
GTIN	4045197724267
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

HOLEX roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ø glave	3 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Opis oblika	Kap
Oblik	E0307
Ukupna duljina	38 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	5,5 mm
Serija	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		