

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 4040S19
Funkcionalna širina L ₄	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Vilica, vijak, opruga	259035 1
Podložna pločica	259031 18
Duljina glave L ₁	45 mm
Vijak za podlošku	259025 13
Veličina pločice	19 mm
Veličina drške	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Vijak za podložnu pločicu10-dijelno tip 2	259026 2
Podložna pločica tip 18	259031 18
Podložna pločica tip 36	259031 36
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500