

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	19 mm
Garnitura opruga	259044 1
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Podložna pločica	259031 17
Garnitura zatika za opruge	259047 1
ISO kod držača	PCLNR/L 4040S19
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Koljenasta poluga	259015 1
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	45 mm
Veličina drške	40 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Podložna pločica tip 16	259031 16
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Koljenasta poluga tip 1	259015 1
Set probijača10-dijelni tip 1	259047 1
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7
Podložna pločica tip 36	259031 36
Set opruga10-dijelni tip 1	259044 1
Vijak koljenaste poluge tip 1	259018 1