

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Garnitura opruga	259044 1
Koljenasta poluga	259015 1
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina glave L ₁	48 mm
Veličina drške	40 mm
ISO kod držača	PCBNR/L 4040S19
Podložna pločica	259031 17
Funkcionalna širina L ₄	35 mm
Veličina pločice	19 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača10-dijelni tip 1	259047 1
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Vijak koljenaste poluge tip 1	259018 1
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Koljenasta poluga tip 1	259015 1
Podložna pločica tip 16	259031 16
Set opruga10-dijelni tip 1	259044 1
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7
Podložna pločica tip 36	259031 36