

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	35 mm
Veličina drške	40 mm
Koljenasta poluga	259015 1
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Garnitura opruga	259044 1
Duljina glave L ₁	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
ISO kod držača	PCBNR/L 4040S19
Ukupna duljina L	250 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Podložna pločica	259031 17
Veličina pločice	19 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 16	259031 16
Set probijača 10-dijelni tip 1	259047 1
Podložna pločica tip 36	259031 36
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 1	259015 1
Set opruga 10-dijelni tip 1	259044 1
Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Vijak koljenaste poluge tip 1	259018 1
Koljenasta poluga tip 13	259015 13