

Garant GRIDLINE

Radna stanica eLevel s tamnosivom Eluplan pločom, duljina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920012 2000
GTIN	4062406119478
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Radna stanica eLevel – električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina **cijele radne stanice**.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Podizni stup eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Bočne stranice i stražnja stranica svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

Napomena:

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

Tehnički opis

Površina radne ploče	Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Obloga radne ploče	Eluplan (plastika), (linoleum obloga)

Debljina obloge	2 mm
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Težina	93 kg
Kontinuirano podešavanja po visini	da
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Dubina	800 mm
Seriya	Radna stanica
Model	eLevel
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da
Radna ploča duljina	2000 mm
Materijal radne ploče	Eluplan
Radna ploča dubina	700 mm
širina	2000 mm
Boja površine radne ploče	tamno sivo
Radna ploča debljina	40 mm
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 400/4	927315 400/4
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Držać za računalo tip M	928753 M
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Rezni lim za radnu stanicu Pogodno za dubinu radne stanice 800 mm	920350 800
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3