

Garant GRIDLINE

**Radna stanica mLevel sa svjetlom Eterlux pločom, duljina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920004 1500
GTIN	4062406119430
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Radna stanica mLevel**, radna stanica koja se prilagođava Vašim potrebama. Klasično ručno podešavanje visine u razmaku od 25 mm pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje, podešava se cijela radna stanica. Podešavanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

**Lakiranje:**

**Potporna noga** antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Podizni stup** eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Bočne stranice i stražnja stranica** svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

**Tehnički opis**

širina	1500 mm
Model	mLevel
Težina	70 kg
Obloga radne ploče	Eterlux (melamin / fenolna smola)
Dubina	800 mm
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm
Radna ploča dubina	700 mm

Kontinuirano podešavanja po visini	ne
Serija	Radna stanica
Debljina obloge	2,7 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Materijal radne ploče	Eterlux
Površina radne ploče	Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Radna ploča debljina	40 mm
Boja površine radne ploče	svijetlo sivo
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehanički
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Polica dubine 810 mm Prikladno za tipove 1500	920211 1500
Par staza s kotačićima tip 1	920212 1
Kanban osnovni okvir zamLevel i eLevel+ dubina 400 mm	920201 400
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500

Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Držać za računalo tip M	928753 M
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 400/4	927315 400/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2