

Garant GRIDLINE

Radna stanica eLevel sa svjetlom Eterlux pločom, duljina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920014 2000
GTIN	4062406119508
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Radna stanica eLevel – električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina **cijele radne stanice**.

Lakiranje:

Podnožje antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije**.

Podizni stup eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije**.

Bočne stijenke i stražnja stijenka svjetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije**.

Napomena:

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

Tehnički opis

Radna ploča dubina	700 mm
Boja površine radne ploče	svijetlo sivo

Širina	2000 mm
Model	eLevel
Materijal radne ploče	Eterlux
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da
Debljina obloge	2,7 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Serijski	Radna stanica
Težina	93 kg
Dubina	800 mm
Površina radne ploče	Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Obloga radne ploče	Eterlux (melamin / fenolna smola)
Radna ploča debljina	40 mm
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini	da
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Držać za računalo tip M	928753 M
Rezni lim za radnu stanicu Pogodno za dubinu radne stanice 800 mm	920350 800
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 400/4	927315 400/4
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3

