

Garant GRIDLINE

Radna stanica mLevel s tamnosivom Eluplan pločom, duljina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920002 2000
GTIN	4062406119416
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Radna stanica mLevel, radna stanica koja se prilagođava Vašim potrebama. Klasično ručno podešavanje visine u razmaku od 25 mm pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje, podešava se cijela radna stanica. Podešavanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Podizni stup eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Bočne stranice i stražnja stranica svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

Tehnički opis

Kontinuirano podešavanja po visini	ne
širina	2000 mm
Radna ploča dubina	700 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Težina	80 kg
Materijal radne ploče	Eluplan
Obloga radne ploče	Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Dubina	800 mm

Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Površina radne ploče	Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče	tamno sivo
Radna ploča debljina	40 mm
Model	mLevel
Serija	Radna stanica
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Debljina obloge	2 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladicama 300/3	927600 300/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladicama 400/4	927315 400/4
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300

Držač za računalo tip M	928753 M
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200