

Garant GRIDLINE

**Radna stanica eLevel+ s tamnosivom Eluplan pločom, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 920022 1000   |
| GTIN           | 4062406119515 |
| Razred artikla | 91P           |

**Opis****Izvedba:**

**Radna stanica eLevel+** električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina radne ploče.

**Lakiranje:**

**Potporna noga** antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Podizni stup** eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Bočne stranice i stražnja stranica** svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

**Napomena:**

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

**Tehnički opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Širina             | 1000 mm |
| Radna ploča dubina | 700 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Obloga radne ploče   | Eluplan (plastika), (linoleum obloga)  |
| Model  | eLevel+  |
| Dubina   | 800 mm   |
| Kontinuirano podešavanja po visini   | da   |
| Princip podešavanja visine   | samo radna ploča   |
| Boja površine radne ploče  | tamno sivo   |
| Debljina obloge  | 2 mm   |
| Visina sa stražnjom stranom  | 1000 mm  |
| Materijal radne ploče  | Eluplan  |
| Površina radne ploče   | Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana |
| Težina   | 78 kg  |
| Radna ploča duljina  | 1000 mm  |
| Radna ploča debljina   | 40 mm  |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do                 | 700 - 1000 mm  |
| Serijski naziv   | Radna stanica  |
| Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja                         | da   |
| Nazivni napon  | 250 V  |
| Vrsta utikača, ulaz  | F  |
| Podešavanje visine radnog mjesta   | 700-1000 mm  |
| Izvedba konstrukcije   | Konstrukcija od čeličnih cijevi  |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg   |
| Izvedba podešavanja visine   | električno   |
| Debljina pločica   | 40 mm  |
| Izjednačavanje po visini   | 25 mm  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003                       |
| Vrsta proizvoda  | Radni stol   |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Ladica za tipkovnicu tip 1  | 927341 1     |
| Potporni stupovi visina 962 mm                                    | 928010 962   |
| Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2                  | 927300 300/2 |
| Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm | 927620 500/5 |
| Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3                  | 927300 400/3 |
| Rezni lim za radnu stanicu Pogodno za dubinu radne stanice 800 mm | 920350 800   |
| Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5 | 927315 500/5 |
| Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4                  | 927300 400/4 |
| Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3 | 927315 500/3 |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3                    | 927600 300/3 |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5                    | 927600 500/5 |
| Potporni stupovi visina 481 mm                                    | 928010 481   |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4                    | 927600 400/4 |
| Potporni stupovi visina 200 mm                                    | 928010 200   |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1                    | 927600 200/1 |
| Korpus računala 16G visina 500 mm                                 | 927335 500   |
| Potporni stupovi visina 1362 mm                                   | 928010 1362  |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2                    | 927600 300/2 |
| Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3                  | 927300 300/3 |
| Multifix Prikladno za tipove 300                                  | 928201 300   |
| Držać za računalo tip M   | 928753 M     |
| Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4 | 927315 500/4 |

Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica  
400/4

---

927315 400/4