

Garant GRIDLINE

**Radna stanica mLevel sa svjetlom Eterlux pločom, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920004 1000
GTIN	4062406119423
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Radna stanica mLevel**, radna stanica koja se prilagođava Vašim potrebama. Klasično ručno podešavanje visine u razmaku od 25 mm pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje, podešava se cijela radna stanica. Podešavanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

**Lakiranje:**

**Potporna noga** antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Podizni stup** eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Bočne stranice i stražnja stranica** svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

**Tehnički opis**

Debljina obloge	2,7 mm
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Boja površine radne ploče	svijetlo sivo
Površina radne ploče	Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Serijski	Radna stanica
Materijal radne ploče	Eterlux
Radna ploča debljina	40 mm
Radna ploča duljina	1000 mm

Kontinuirano podešavanja po visini	ne
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Težina	60 kg
širina	1000 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm
Radna ploča dubina	700 mm
Obloga radne ploče	Eterlux (melamin / fenolna smola)
Model	mLevel
Dubina	800 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehanički
Debljina pločica	40 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Kanban osnovni okvir zamLevel i eLevel+ dubina 400 mm	920201 400
Par staza s kotačićima tip 1	920212 1
Polica dubine 810 mm Prikladno za tipove 1000	920211 1000
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3
Držać za računalo tip M	928753 M

Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 400/4	927315 400/4
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5