

Garant GRIDLINE

Kanban osnovni okvir za mLevel i eLevel+, dubina: 400mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920201 400
GTIN	4062406119645
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija od robusne čelične cijevi. Navojni prihvat **u rasteru od 100 mm** za policu br. 920211.

Upotreba:

Kontinuirani protok materijala na radnoj stanici. Za automatsko premještanje skladištenih skladišnih kutija.

Odgovara:

Radna stanica veličine 1000 i 1500.

Radna stanica mLevel br. art. 920002, 920004, 920006 i eLevel+ br. art. 920022, 920024, 920026.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Dubina	400 mm
Visina od radne ploče	920 mm
Nosivost	250 kg
Težina	20 kg

Maksimalno mogući broj polica za odlaganje	6 × br. 920211
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kanban osnovni modul