

Garant GRIDLINE

Kanban osnovni okvir za eLevel, dubina: 400mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920202 400
GTIN	4062406119652
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija od robusne čelične cijevi. Navojni prihvat **u rasteru od 100 mm** za policu br. 920211.

Električno postupno podešavanje visine za prilagodbu na radnoj stanici eLevel. Zajedno s podiznom jedinicom na upravljačkoj ploči radne stanice.

Upotreba:

Kontinuirani protok materijala na radnoj stanici. Za automatsko premještanje skladištenih skladišnih kutija.

Odgovara:

Radna stanica veličine 1000 i 1500.

Radna stanica eLevel br. 920012, 920014 i 920016.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

je dodatni proizvod, koji se može naručiti samo kod nove narudžbe u kombinaciji s radnom stanicom eLevel br. art. 920012, 920014 i br. art. 920016 vel. 1000 i 1500.

Tehnički opis

Dubina	400 mm
Maksimalno mogući broj polica za odlaganje	6 × br. 920211
Težina	66,6 kg
Visina od radne ploče	700 - 1000 mm
Nosivost	250 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kanban osnovni modul