

ALLURIS

Stanica za ručno ispitivanje FMT-220 s ručnim kotačem, tip: 2500-600



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	478996 2500-600
GTIN	4260244680987
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

- **Robusna konstrukcija od aluminija/nehrđajućeg čelika opteretiva do 2500N s dodatnom vodilicom.**
- **Izvršno vođenje tijekom mjerenja tlaka i vlačne sile dodatnom linearnom jedinicom.**
- **Precizno pozicioniranje zahvaljujući pogonu osovine koji se može podešavati po visini s pomoću ručnog kotača.**
- **Ploča stola s mogućnošću pričvršćivanja sredstva za stezanje ili ploča s utorima.**
- **Vrlo fleksibilna montažna ploča za digitalne uređaje za mjerenje sile.**
- **Bočna ručka može se zamijeniti motorom.**

Upotreba:

Za jednostavno ispitivanje materijala, tvari, dijelova i komponenata neovisno o brzini u odjelu za osiguravanje kvalitete ili proizvodnji.

Dio isporuke:

Okomita ispitna stanica. Uključuje pričvrstne elemente za uređaje za mjerenje sile i upute za uporabu (uređaj za mjerenje sile naručuje se zasebno).

Dodatni pribor:

Digitalni uređaji za mjerenje sile br. 478980 – 478987. Mogućnost naknadnog opremanja motora. Ploča s T utorima uključujući 4 T matice FMT-937 na upit.

Tehnički opis

širina	200 mm
Visina	960 mm
Duljina	280 mm
maksimalno područje primjene	2500 N
Priključak za stezne alate	M6
Dubina ispitne prostorije	120 mm
Visina ispitne prostorije	600 mm
Posmak (po okretaju)	1 mm
Posmak (maksimalan hod)	120 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stanica za ispitivanje

Pribor

Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB) mjesto područje 50 N	478987 50
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) mjesto područje 1000 N	478985 1000
Digitalni uređaj za mjerenje najveće sile FMI-B20 mjesto područje 500 N	478983 500
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB) mjesto područje 5 N	478987 5
Digitalni uređaj za mjerenje najveće sile FMI-B20 mjesto područje 50 N	478983 50
Digitalni uređaj za mjerenje najveće sile FMI-B20 mjesto područje 100 N	478983 100
Digitalni uređaj za mjerenje najveće sile FMI-B20 mjesto područje 2500 N	478983 2500
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB) mjesto područje 1000 N	478987 1000

List s podacima

Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB) mjesto područje 2500 N	478987 2500
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) mjesto područje 100 N	478985 100
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) mjesto područje 2500 N	478985 2500
Digitalni uređaj za mjerenje sile FMI-S10 (solarno) mjesto područje 500 N	478980 500
Digitalni uređaj za mjerenje najveće sile FMI-B20 mjesto područje 1000 N	478983 1000
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) mjesto područje 50 N	478985 50
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB) mjesto područje 100 N	478987 100
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) mjesto područje 5 N	478985 5
Digitalni uređaj za mjerenje sile FMI-S10 (solarno) mjesto područje 100 N	478980 100
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B30 (USB) mjesto područje 500 N	478985 500
Digitalni precizni uređaj za mjerenje sile FMI-B50 (USB) mjesto područje 500 N	478987 500